



MADE IN FRANCE

Normequip

GAMME SPORT

PLATEAUX HEXLIFT

INDOOR

SÉCURISE LA PRATIQUE HALTERO

NORMES INCENDIE ET
ACOUSTIQUE INÉDITE

INTÉGRATION PARFAITE AU SOL
EXISTANT

PERSONNALISATION DES COLORIS


RÉDUCTION ACOUSTIQUE -25 DB

RÉDUCTION AU CHOC -60 DB

FACILE À INSTALLER

HEXLIFT MAXI 8.75 M2

1 PLATEAU BOIS
4 M2 DALLES HA-I 25 MM
4 M2 DALLES AC 25 MM
14 BC HA-I 50 MM
2 M2 DALLES HA-I 20 MM
4 POCHES DE PU75037 1 KG



HEXLIFT MINI 6.25 M2

1 PLATEAU BOIS
2 M2 DALLES HA-I 25 MM
2 M2 DALLES AC 25 MM
12 BC HA-I 50 MM
2 M2 DALLES HA-I 20 MM
3 POCHES DE PU75037 1 KG



CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION : Plateau d'haltérophilie comprenant un plateau bois, une sous-couche acoustique XE AC 25, des dalles haltéro HA-I 25 et des bordures chanfreinées pour le ceinturage.

MATÉRIAUX : Epicéa 3 plis épaisseur 32 mm pour le plateau, caoutchouc recyclé pour les dalles et bordures.

COULEURS DISPONIBLES : Noir, Rouge, Vert, Gris et Chocolat.

ASPECT EN SURFACE : Lisse pour le bois et granuleux pour le reste

DIMENSIONS :

	HEXLIFT MINI	HEXLIFT MAXI
Longueur	250 cm	250 cm
Largeur	250 cm	350 cm
Largeur plateau	100 cm	100 cm
Épaisseur	50 mm	50 mm
Tolérance +/- 3% à 20°		

UTILISATION

Les plateaux Hexlift ont été étudiés pour procurer un maximum de confort et de sécurité pour les pratiquants de l'haltérophilie, allant du soulevé de terre à l'épaulé-jeté.

Les possibilités d'utilisation sont donc les mêmes qu'un plateau d'haltérophilie classique.

La sous-couche Hexdalle XE AC permet de mieux amortir les chocs et les vibrations, ce qui rend la pratique plus confortable, plus sûre et plus silencieuse.

NORMES

HEXLIFT

- ✓ EN 13501-1 : Classement feu Euroclasse Dfl-s1
- ✓ EN ISO 10140-3 : Réduction acoustique -25 dB et -60dB au choc
- ✓ EN ISO 5470-1 : Résistance à l'usure - conforme
- ✓ NF EN 71-3 : Analyse chimique - conforme
- ✓ COV : Composés Organiques Volatils A+




MADE IN FRANCE

Normequip

GAMME SPORT

PLATEAUX HEXLIFT

INDOOR



POSE

Les plateaux se montent et se posent très facilement, en suivant la procédure suivante :

- 1 Pose de la sous-couche en dalles HA-I 20 mm, pour le plateau bois (cf en rouge sur l'illustration)
- 2 Pose du plateau bois sur les dalles HA-I 20 mm rouge
- 3 Pose de la sous-couche en dalles XE AC 25 mm sur les côtés du plateau bois (dalles à gros grains)
- 4 Collage des dalles HA-I 25 mm sur les dalles XE AC 25 mm avec la colle fournie (1 poche / 4 dalles)
- 5 Collage des bordures chanfreinées sur le pourtour du plateau Hexlift, avec la colle fournie (1 poche / 4 bordures)



ENTRETIEN

Les plateaux Hexlift ne demandent pas d'entretien spécifique.

Un nettoyage des dalles peut s'effectuer à l'eau ou à l'aide de notre nettoyeur bactéricide CLEANDALLE FC (attention : pas de projections sur le plateau bois).

Attention : Les dalles ne résistent pas aux solvants ni aux attaques acides.

Conseil pratique : Passer un vernis ou une huile sur le plateau bois pour le protéger d'éventuelles salissures.



CONDITIONNEMENT / EMBALLAGE

Vente par kit complet

PALETTES : perdues 1100 X 1100 mm

EMBALLAGE : Nous apportons un soin particulier à l'emballage pour éviter tout problème pouvant survenir pendant le transport.

Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France Construction ». Afin de sauvegarder vos droits et intérêts, nous vous prions de vérifier l'état des marchandises dès leur réception.

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.

Modifiée en Novembre 2024, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition.