



EUROCLASSE DFL-S1
EN 1350-1 +A1



MADE IN FRANCE

Norméquip

GAMME MONDE EQUESTRE

DALLE HEXDALLE® XE DJP OU XE DJP.I



CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION: Hexdalle® XE DJP

MATÉRIAUX: Granulat de caoutchouc aggloméré par une résine de couleur

COULEURS DISPONIBLES :  NOIR

Les couleurs sont données à titre indicatif, celles-ci pourront changer avec une exposition aux UV.

ASPECT EN SURFACE : Granuleux antidérapant

DIMENSIONS :

Hexdalle XE DJP	
Longueur	50 cm
Largeur	50 cm
Épaisseur	25 - 45 mm
Tolérance +/- 3% à 20°	

STOCKAGE : Température de stockage entre 0 et 30°C.

Éviter une exposition partielle des dalles aux UV.
Avant la pose, débarrer les dalles sur un support plat afin qu'elles retrouvent leurs caractéristiques.



UTILISATION

Dalle Hexdalle® XE DJP destiné au box à chevaux, salle d'eau, étable, salle de réveil vétérinaire.

La dalle Hexdalle® DJP convient en remplacement partiel de la litière faite de paille.

Protection antichoc contre les parois épaisseur : 10 mm ou 25 mm. Hexdalle® XE DJP, c'est aussi un excellent isolant thermique, confortable et antidérapant.



NORMES

- ✓ EN ISO 71-3 : Analyse chimique conforme
- ✓ P90-102 : Test d'abrasion

Pour DJP.I en plus :

- ✓ COV : Composés Organiques Volatils A+
- ✓ Euroclasse classement au feu : DFL S1



EUROCLASSE DPL-S1
EN 1350-1 +A1



MADE IN FRANCE

Normequip

GAMME MONDE EQUESTRE

DALLE HEXDALLE® XE DJP OU XE DJP.I



POSE

Les dalles HEXDALLE® XE DJP doivent être posées sur un support dur, stable avec une pente de 3% et plus pour l'évacuation des liquides

Les dalles seront alignées sans laisser de joints (bien les serrer les unes contre les autres). Les découpes se font avec un cutter ou une scie sauteuse

Possibilité de collage des dalles HEXDALLE® XE D.J.P. avec notre colle PU93/75037.
Appliquer la colle par point sous la dalle 1kg/m2.

PRODUITS ASSOCIÉS

Bordures chanfreinées, Bordurettes en caoutchouc,
Colle PU93/75037

ENTRETIEN

Les dalles Hexdalle® XE DJP peuvent être simplement lavées ou balayées avec une brosse à poils souples, vous pouvez aussi utiliser notre nettoyant dégraissant bactéricide : Cleandalle FC.
Une dilatation à la chaleur ainsi qu'un rétrécissement au froid est tout à fait normal.

Attention : ne résiste pas aux solvants ni aux attaques acides.

CONDITIONNEMENT / EMBALLAGE

Vente à l'unité ou par palette complète

Palettes : Perdues 1100 x 1100 mm

Emballage : Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France Construction ».

Conditionnement :

Pour les dalles d'épaisseur 25 mm

59 M² Maximum par palette

Pour les dalles d'épaisseur 45 mm

33 M² Maximum par palette

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.
Modifiée en 2024, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition.