




www.normequip.com
devis@normequip.com

05.56.78.78.10

Rideau

Rideaux sur ruban fronceur 70 mm



Confection à plat - Tête RF70



Rideau livré confectionné à plat ou froncé sur demande.
 Ruban fronceur 70 mm multipoches, cousu au sommet du rideau sans crête.
 Sur demande : confection réalisable sur ruban de 45 mm ou 140 mm
 Ampleurs conseillées
 - Voilage : 100%
 - Pare solaire 50 %
 - Occultation 30 %
 Finition : Ourlet bas : 10 cm ou 1 cm pour les occultants - ourlets de côté de 2 cm.
 Prise de mesure : largeur exacte de la tringle en 1 ou 2 rideaux
 Hauteur du haut de la tringle au bas du rideau.

Confection Plis Simples - Tête PS70




Confection à plis simples sur ruban multipoches 70 mm.
 Plis d'environ 2 x 2 cm tous les 10 à 15 cm. Ampleur minimum : 40 %.
 Sur demande : confection réalisable sur ruban de 45 mm ou 140 mm
 Finition : Ourlet bas : 10 cm ou 1 cm pour les occultants - ourlets de côté de 2 cm.
 Prise de mesure : largeur exacte de la tringle en 1 ou 2 rideaux
 Hauteur du haut de la tringle au bas du rideau.

Confection Plis Flamands - Tête PR70



Confection à plis reliefs pincés sur ruban fronceur multipoches 70 mm.
 Plis d'environ 2 x 3 cm répartis tous les 10 à 15 cm.
 Ampleur conseillée : 80%.
 Sur demande : confection réalisable sur ruban de 45 mm ou 140 mm
 Finition : Ourlet bas : 10 cm ou 1 cm pour les occultants - ourlets de côté de 2 cm.
 Prise de mesure : largeur exacte de la tringle en 1 ou 2 rideaux
 Hauteur du haut de la tringle au bas du rideau.

Rideaux avec tête préplissée machine 70 mm



Confection préplissée sur voilage - Tête PP70



Tête préplissée sur ruban de 70 mm avec une ampleur fixe de 80 ou 100%.
 Ourlet bas plombé de 14 gr, ou ourlet de 10 cm.
 Prise de mesure : largeur exacte de la tringle en 1 ou 2 rideaux
 Hauteur du haut de la tringle au bas du rideau.

Confection préplissée sur tissus pare-solaires



Tête préplissée sur ruban de 70 mm avec une ampleur fixe de 50%.
 Ourlet bas de 10 cm et ourlets de côté.
 Prise de mesure : largeur exacte de la tringle en 1 ou 2 rideaux
 Hauteur du haut de la tringle au bas du rideau.

Confection préplissée sur occultant floqué



Tête préplissée sur ruban de 70 mm avec une ampleur fixe de 30%.
 Ourlet bas de 1 cm et ourlets de côté.
 ⚠ Sur notre support BOREAL ampleur fixe 40%, ourlet de bas et de côté 2 cm
 Prise de mesure : largeur exacte de la tringle en 1 ou 2 rideaux
 Hauteur du haut de la tringle au bas du rideau.

Rideaux sur ruban fronceur 140 mm



Confection Plis Relief - Tête PR14 - Pinch pleat – PR14



Confection à plis pincés en bas sur ruban fronceur multipoches de 140 mm. Ampleur minimum : 50%.

Prise de mesure : largeur exacte de la tringle en 1P ou 2P
Hauteur du haut de la tringle au bas du rideau.

Confection Plis Flamands - Tête PX14



Confection à plis pincés au centre sur ruban fronceur multipoches de 140 mm. Ampleur minimum : 50%.

Prise de mesure : largeur exacte de la tringle en 1P ou 2P
Hauteur du haut de la tringle au bas du rideau.

Rideaux tête à passants - Tête à oeillets



Confection tête à passant - Tête TP



Passants dans le même tissu ou en satin polyester (voir gamme ci-contre).
Passant de largeur 5 cm hauteur 10 cm

Intervalles de 10 à 12 cm.
Ourlets bas 10 cm - Ourlets de côté. Ampleur : 40% environ.

Prise de mesure : sommet de la tringle au bas du rideau.

Confection tête à oeillets 40 mm - Tête TO



Tête à plat sur toile thermocollante. Oeillets en nombre pair posés tous les 17 à 20 cm à 3 cm du haut du rideau.
Ampleur : 40% environ minimum.

Prise de mesure : sommet de la tringle au bas du rideau.
Nous ajoutons les 3 cm au dessus de l'oeillet.

Choix des oeillets :




laitonné

Canon
de fusil

Nickelé *
Chrome

*Existe aussi en Nickel mat



Confection à plat avec anneaux cousus



Confection avec anneaux en acier nickelé de 32 mm (tringle de diamètre 20 mm) ou 50 mm (tringle de diamètre 25 mm ou plus). Anneaux cousus par lacettes individuelles tous les 15 cm, sous sangle de 25 mm.

Prise de mesure :

hauteur du sommet de la tringle au bas du rideau.

Ampleur : 20 à 30%

Confection pour cacher la tringle ronde - tête TC10



Confection sur sangle polyester 70 mm. Des passants sur l'envers permettent le passage de tringle ronde de diamètre jusqu'à 50 mm.

Prise de mesure :

hauteur du sommet de la tringle au bas du rideau.

Ampleur :

30 à 40%



Finition :

Ourlet bas : 10 cm pour les pare-solaires
1 cm pour les occultants



Tête agrafe microflex réglable - Tête TM75



L'agrafe microflex permet de réaliser une tête à plis de 75 mm, avec réglage en hauteur du rideau.

2 plis réalisables :


Plis simple avec une ampleur conseillée de 40% (PMPS)

Plis relief avec une ampleur conseillée de 80% (PMPR)

Intervalle 10 à 12 cm. Ourlets bas 10 ou 15 cm - Ourlets de côté 2 cm.




Prise de mesure : largeur exacte et nombre de suspendeurs de la tringle ou de la demi tringle - Hauteur totale du rideau - Nous ajoutons 3,5 cm de chaque côtés.



Nous ajoutons les 3,5 cm de chaque côté.

Rideaux de scène de séparation



Confection tête à plit creux - Tête PC10



Tête à plis couchés de 3 à 5 cm cousus sur sangle forte de 85 mm.

Plis espacés de 20 cm environ. Ourlet bas de 15 à 20 cm éventuellement plombé.

Ampleur minimum : 50%.

Mode d'accrochage : voir ci-dessous.

Confection tête à plat - Tête PL10



envers / back /
reverso / Rückseite

Tête à plat sur sangle forte de 85 mm.

Ourlet bas de 15 à 20 cm éventuellement plombé.

Ampleur minimum : 15% minimum.

Mode d'accrochage : voir ci-dessous.

Mode d'accrochage



Oeillets acier nickelé, diamètre 11 mm, avec mousquetons à battant de 5 ou 6 cm, posés tous les 20 cm environ.



Mousquetons simplex cousus tous les 20 cm environ, sur passants sangle renforcée.



Lacettes blanches ou noires de longueur 30 cm environ, cousues tous les 20 cm.



Rideaux avec tête système VAGUE

Sur rails DS, KS ou KSC



Confection système WAVE - Tête TW



La confection avec tête VAGUE permet une ondulation régulière et harmonieuse.
Les suspendeurs sont retenus par un cordonnet permettant un intervalle identique.

Ampleur exacte : 80%. Prise de mesure :

largeur exacte de la tringle ou de la demie-tringle.

Hauteur totale du rideau (le rideau a fleure le bas de la tringle).

Une crête de 8 mm est ajoutée.

La confection VAGUE est aussi adaptable sur les rails KS, KSC et DS.




Principe du système VAGUE



Exemple de ruban WAVE à pression sur rail DS en aluminium laqué blanc.

Le rail DS présente une face avant arrondie, s'intégrant au plafond.




Tête de rideau système vague

4 ampleurs possibles : 1,4 - 1,7 - 2,1 - 2,8

Réalisable sur les rails suivants :

KS KSC DS voir détails page

Rideaux de séparation de lit



Rideau avec tête à plis simples - Tête PS25



Tête sur ruban 25 mm avec plis simples de 2 x 1,5 cm tous les 10 cm.

Ourlet bas 10 cm, ou largeur de votre choix.

Ampleur :

30% environ.

Prise de mesure :

Longueur rail - hauteur sommet du rail au sol moins 20 à 30 cm.



Rail KS cintré à 90°



Rail en aluminium laqué blanc 15 x 20 mm (voir fiche tringle).

Pour le cintre nous indiquer A : largeur tringle et B : largeur retour.

Fixation en plafond ou par suspentes (nous consulter).